

Śruba kołnierzowa z łbem radełkowym, wersja krótka

FUNKCJE

Śruba kołnierzowa z łbem radełkowym, wersja krótka



Współpracuje z: Panele przednie
Typ: Wkręt
Typ produktu: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Głębokość
21101-749	12.3mm	Mosiądz, bez ołowiu	Niklowany	100	M2,5	18.3mm
21101-106	11mm	Stal			M2,5	
21100-268	11mm	Mosiądz	Niklowany	100	M2,5	

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Moment obrotowy	Certyfikaty
21101-749	8mm	8mm	0.3N·m	RoHS
21101-106				
21100-268				

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE