

Płyta montażowa zasilania CPCI ze złączem P 47

Płyta główna zasilania dla aplikacji CompactPCI. Z P47 złączem zasilania.

FUNKCJE

Zgodnie z: Specyfikacja interfejsu zasilania PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI

Zgodnie z: Specyfikacja magistrali zarządzania systemem PICMG 2.9 R1.0

Możliwa praca pojedyncza, równoległa lub nadmiarowa

Adres geograficzny regulowany

Zasilanie przez styki zaciskane włożone do wtyczki, brak napięcia zasilania na płycie montażowej

Kabel zasilający jest dostępny jako akcesorium

Gniazda prądu stałego z powerbugs dla bardzo niskich spadków napięcia



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szerokość szczeliny	Typ złącza
23098-393	Płyta montażowa	1	3U	Płyta montażowa CompactPCI Power z P47	8HP	
23098-396	Płyta montażowa	1	6U	Płyta montażowa CompactPCI Power z P47	8HP	
23098-395	Płyta montażowa	1	6U	Płyta montażowa CompactPCI Power z P47	8HP	
23098-394	Płyta montażowa	2	3U	Płyta montażowa CompactPCI Power z P47	8HP	P47

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23098-393	(I) P47	SMCQ, 12-stykowe, MicroMatch, 10-stykowe	39.6mm	1
23098-396	(2) P47	SMCQ, 12-stykowe, MicroMatch, 10-stykowe	39.6mm	1
23098-395	(I) P47	SMCQ, 12-stykowe, MicroMatch, 10-stykowe	39.6mm	1
23098-394	(2) P47	SMCQ, 12-stykowe, MicroMatch, 10-stykowe	80.3mm	1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE