

# Wentylator DC

Wentylator osiowy, 119 mm, z wejściem DC. Część zamienna do tac wentylatorów o rozmiarze 1U.

## FUNKCJE

Wentylator osiowy 119 mm DC, z wtyczką do kabla przyłączeniowego



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Współpracuje z       | Szerokość | Długość | Wysokość | Napięcie DC | Przepływ powietrza |
|------------------|----------------------|-----------|---------|----------|-------------|--------------------|
| 60713-600        | Tace wentylatora 19" | 119mm     | 119mm   | 32mm     | 12V         | 140m³/h            |
| 20713-242        | Tace wentylatora 19" | 119mm     | 119mm   | 38mm     | 48V         | 184m³/h            |
| 20713-241        | Tace wentylatora 19" | 119mm     | 119mm   | 38mm     | 12V         | 184m³/h            |
| 20713-240        | Tace wentylatora 19" | 119mm     | 119mm   | 38mm     | 24V         | 184m³/h            |
| 20713-172        | Tace wentylatora 19" | 119mm     | 119mm   | 25.5mm   | 24V         | 171m³/h            |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Poziom hałasu | Zasilanie | Maks. ciśnienie statyczne | Temperatura otoczenia | Liczba opakowań |
|------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 60713-600        | 39dB(A)       | 8W        | 46Pa                      | 70°C                  | 1               |
| 20713-242        | 42dB(A)       | 8W        | 68Pa                      | 70°C                  | 1               |
| 20713-241        | 42dB(A)       | 8W        | 68Pa                      | 70°C                  | 1               |
| 20713-240        | 42dB(A)       | 8W        | 68Pa                      | 70°C                  | 1               |
| 20713-172        | 50.5dB(A)     | 7W        | 50.5Pa                    | 70°C                  | 1               |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel połączeniowy i kratkę ochronną należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE