

SZAFKA VARISTAR CP LHX+, 10 KW, RAL 7021, EMC, 42 U, 2100H, 600W, 1000D

Obsolete**NUMER KATALOGOWY****10630-053**

Szafki chłodzone cieczą Varistar CP LHX + zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić lokalne energooszczędne chłodzenie urządzeń w instalacjach, w których powietrze otoczenia nie jest filtrowane lub kontrolowane temperaturą. Zawiera chłodnicę LHX5 / LHX10 zamontowaną w dolnej części bezpośrednio na stojaku 19". Ciepłe powietrze jest pobierane z tylnej części obudowy, chłodzone w wymienniku ciepła powietrze/ciecz i dostarczane do przedniego zbiornika ciśnieniowego. Uszczelniona szafka zapewnia, że powietrze nie jest wymieniane z otoczeniem, a poziom hałasu pozostaje na niskim poziomie.

FUNKCJE

Szafka ze zintegrowanym układem LHX + 19" W chłodnicy do montażu w szafie typu Rack, wydajność chłodzenia do 10 kW z dokładnością temperatury wynoszącą ± 0.1 °K lub °C.

Jednostka chłodząca zamontowana na 19-calowym pionowym dole i sterownik u góry. To pozostawia 35 U przestrzeni użytkowej

Uszczelki redukują hałas nawet do 50.4 dB(A) w odległości 0.2 m i wypychają powietrze z otoczenia do szafy

Obudowy z efektywnym kanałem kablowym przy minimalnym wpływie na wydajność IP i EMC

Wszystkie funkcje monitorowania i zarządzania mogą być zdalnie sterowane

Maks. Obciążenie statyczne 1600 kg.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 42U

Wysokość: 2100mm

Kolor ramy: Czarny/szary

Szerokość: 600mm

Kod koloru ramy: RAL 7021

Materiał okładziny: Stal

Głębokość: 1000mm

Kolor okładziny: Czarny/szary

Liczba opakowań: 1

Kod koloru okładziny: RAL 7021

Zgodność z: IEC 60529; IEC 61587-1; IEC 60297-3-100; IEC 61587-1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa

Stopień ochrony: IP55

Obciążenie statyczne: 1600kg

Waga netto: 196.6kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE