

# System VXS, wieża, 5 U, 7 gniazdo, zasilacz z wtykiem

Phase-out

NUMER KATALOGOWY

10836-060

System wieżowy VXS do 7 płyt VXS 6 U, 160 mm. Z opcją tylnego wejścia/wyjścia zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą.

FUNKCJE




System zgodny z IEC 60297-2-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa, zgodny z VITA 41.0, 41.1, 41.10, 41.11

Zasilacz, kompatybilny z 19", 300 w; opcjonalnie można zamontować drugi zasilacz

Gniazdo VXS/VME64x4 VME64x, 6 U, z wtykiem P0, 3 x VXS, połączone jako pierścień

Rozpraszanie ciepła przez 4 wentylatory, chłodzenie od przodu do tyłu; sterowanie temperaturą za pomocą modułu sterującego wentylatorem (FCM)

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury



## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Głębokość: 300mm

Wysokość: 496.25mm

Szerokość: 221.45mm

Zasilanie: 250W

Waga netto: 13.5kg



\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched

from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE