

System VPX, Wytrzymały, 10 U, 10 gniazda, wtykowy zasilacz

NUMER KATALOGOWY

20836-780

Wytrzymały system VPX do 10 płyt VPX 6 U, 160 mm i 10 tylnych płyt we/wy. Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz VPX z możliwością podłączenia. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

FUNKCJE

System zaprojektowany zgodnie z: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

Do wytrzymałych zastosowań o zwiększonej odporności na wstrząsy i wibracje

Zasilacz, 1000 w, 6 U, miejsce na drugi zasilacz

Gniazdo płyty montażowej VPX 10, 6 U, zgodnie z VITA 65, Backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4

Wejście 100 do 240 VAC z tyłu, wyłącznik główny z przodu obudowy

Dioda LED napięcia i wskaźnik awarii wentylatora z przodu

Przednia obudowa karty 6 U i tylna obudowa karty we/wy 6U, z płytą montażową 10 gniazd VPX

Przygotowany do prowadnic teleskopowych

Optymalna ochrona EMC poprzez zawiasowy panel przedni i tylny z wbudowanym filtrem Honeycomp



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 10

Typ: Wytrzymały uchwyt do montażu w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: VPX, VITA 65

Transfer danych: 10 GbE; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do prawej

Wysokość stojaka: 10U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 46.0-2019

Zasilanie: 1000W

Głębokość: 490mm

Wysokość: 443.7mm

Szerokość: 480mm

Waga netto: 32kg

Liczba opakowań: 1

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE