


Panel przedni, profil w kształcie litery U, osłona przezbrojona, 3 U, 42 HP, 2.5 mm, Al, przód anodowany, tył przewodzący



NUMER KATALOGOWY

20848-047

Panel przedni z profilem U do tekstylnej uszczelki EMC.

FUNKCJE

Profil U, panel przedni, Al, 2.5 mm, anodowany z przodu, przewodzący z tyłu

Uszczelka tekstylna EMC



ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Szerokość stojaka: 42HP

Liczba opakowań: 1

Typ akcesorium: Panel przedni

Montaż: Przykręcany przód

Typ uszczelki: Tekstylia

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Przewodzące

Obrabiane krawędzie: Nie

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Głębokość (D): 2.5mm

Ekranowanie EMC: Nie (możliwość modernizacji)

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Wysokość (H): 128.4mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni

Szerokość (W): 213mm

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Materiał mocujący (tuleje, śruby kołnierzowe) należy zamówić oddzielnie.

Różnice w wykończeniu pomiędzy 2... 12 km i 14 ... 84 KM.

2 ... 12 km: Jednoczęściowy profil U.

Uszczelka tekstylna EMC należy zamówić oddzielnie.

Standardowa ilość opakowania: Od 2 do 28 km: 5 sztuk, od 42 do 84 km: Jedna sztuka, dostarczana tylko w standardowych ilościach opakowań (SPQ).

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and section views.

Top View: A rectangle with overall width B and overall height H . The top edge has a total width of 8 , with a central section of 5.08 and two side sections of 1.46 each. The bottom edge has a total width of $B - 2.53$, with a central section of 5.08 and two side sections of 1.46 each. The left edge has a total height of 7.45 , with a top section of 5.08 and a bottom section of 2.37 . The right edge has a total height of H .

Section Views: Two circular section views are shown, labeled **X** and **Y**. Section **X** shows a cross-section with a central hole of diameter $\varnothing 2.5$ and a total width of 8 . Section **Y** shows a cross-section with a central hole of diameter $\varnothing 2.5$ and a total width of 8 .

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE