

Zestaw montażowy 19" M6, śruba, podkładka, nakrętka; 50 szt

NUMER KATALOGOWY

21101-809


Do standardowego uziemienia użyć nakrętki uziemiającej i podkładki w co najmniej jednym punkcie mocowania.

Jeśli zestaw montażowy 19" jest używany z przewodzącym 19-calowym panelem montażowym, nakrętki klatki uziemiającej nie są potrzebne.

FUNKCJE

Zestawy montażowe do montażu 19-calowych elementów w szafie

Do montażu paneli przednich, pól rozdzielczych lub innych elementów na ramie, uchwytów przesuwnych lub głębokich elementów z kwadratowymi wycięciami



ATRYBUTY PRODUKTU

Liczba opakowań: 50

Rozmiar gwintu: M6

Wykończenie: Powłoka cynkowana

Materiał: Stal; ABS

Rodzina produktów: RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Comptec; Inpac; MultipacPRO; Varistar CP; Novastar; Eurorack; Zewnętrzne

Typ produktu: Zestaw montażowy

Typ: Zestaw montażowy

Współpracuje z: Obudowy 19"; Uchwyt ścienny 19"; Szafy wewnętrzne 19"; Szafy zewnętrzne 19"

Waga netto: 0.546kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.