

EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany, 3 U, 355 mm

NUMER KATALOGOWY

24563-144

EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, tylna strona pokryta tylnym panelem.

FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15


IP 20, zgodnie z IEC 60529

Aluminiowa konstrukcja

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Szyna pozioma typu „light”



ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Głębokość (D): 355mm

Liczba opakowań: 1

Do montażu: Płyta montażowa

Głębokość płyty: 160mm; 220mm; 280mm

Typ uszczelki: Tekstylna

Uchwyt w zestawie: Nie

Montaż: Stojak

Zgodność z: IEC 60297-3-103

Ekranowanie EMC: Tak

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Stojak podrzędny/podstawa montażowa

Szerokość stojaka: 84HP

Obciążenie statyczne: 11kg


Waga netto: 3.11kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE