



# Szyna prowadząca z kodowaniem do CompactPCI/ VME64x, PC, 70 mm, szerokość rowka 2 mm, szara, 10 sztuk



## NUMER KATALOGOWY

**24568-360**

Nowa generacja przewodnic typu Wih Coding do płytek drukowanych lub modułów wtykowych. Tworzy niezawodny interfejs między mechaniką podszafla a podzespołami. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i nowemu, wysokiej jakości tworzywowi z tworzywa sztucznego znacznie wzrosła nie tylko stabilność, ale także poprawiły się właściwości bezpieczeństwa pożarowego. Oznacza to, że materiał zapewnia niską palność, niską toksyczność dymu i gęstość oraz spełnia wymagania normy EN 45545-2 (Bezpieczeństwo pożarowe w pojazdach kolejowych), R22, R23 i R24 z aparatem



## FUNKCJE

NOWA generacja z plastikowymi szynami prowadzącymi typu kodującego dla niezawodnego przechowywania płytek PCB lub modułów wtykowych

Znacznie zwiększona stabilność dzięki zoptymalizowanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałowi (PC)

Ulepszone właściwości przeciwpożarowe, spełniają wymagania norm EN 45545-2 R22, R23 i R24 z HL3

?Bez halogenów?, zgodnie z normą IEC 61249-2-21

Może być przypięty do poziomych szyn (wytlaczanie Al) lub do płyt o grubości 1.5 mm

Może być przykręcony do szyn poziomych typu H i R w celu uzyskania wyższych wymagań w zakresie wstrząsów i wibracji

Opcjonalny zacisk ESD do przewodzącego kontaktu pomiędzy płytką PCB i szyną poziomą

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.



## ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem

Kolor: Szary

Liczba opakowań: 10

Głębokość płyty: 70mm

Szerokość rowka: 2

Zgodność z: EN 45545-2

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ produktu: Szyna prowadząca

Typ: Kodowanie

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa 19"; Systemy

Waga brutto: 0.05kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE