


Panel przedni Alternatywny do montażu kombinowanego, profil U, Tekstylia, 6 U, 2 HP, 2.5 mm, Al, Front anodowany, Tylny przewodzący



NUMER KATALOGOWY

30849-140

Szeroki panel przedni o mocy 2 km zakrywa otwarte gniazdo. Panel przedni z profilem U można łączyć z tekstylną uszczelką EMC. Jest on mocowany śrubami i podkładkami. Ze względu na szerokość 2 km nie można używać żadnych rękawów.

FUNKCJE

Panel przedni z profilem U 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

Przygotowany do tekstylnej uszczelki EMC



ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Panel przedni

Typ akcesorium: Panel przedni

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Montaż: Przykręcany przód

Ekranowanie EMC: Nie (możliwość modernizacji)

Typ uszczelki: Tekstylna

Materiał: Aluminium

Wykończenie z przodu: Anodowany

Wykończenie z tyłu: Przewodzące

Obrabiane krawędzie: Nie

Wysokość stojaka: 6U

Wysokość: 261.8mm

Szerokość stojaka: 2HP

Szerokość: 9.8mm

Głębokość: 2.5mm

Zgodność z: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana

Waga netto: 0.021kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE