


Płyta montażowa do obudowy 19" i podpórki, 84 HP, długość płyty 160 mm

NUMER KATALOGOWY

34562-748

Płyta montażowa do ciężkich elementów lub
zastrzeżonych zespołów elektronicznych. Nadaje się do
RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO i EuropacPRO.

Szyny prowadzące typu 4,4? I wzmocnione typu nie mogą być używane w połączeniu z płytą montażową. Górna/dolna pokrywa, która zostanie umieszczona w rowku poziomych szyn światła (typu L), nie może być używana w połączeniu z płytą montażową.



Material	HP	W	w	D
34562745	28	146.87	137.16	112.50
34562749	28	146.87	137.16	172.50
34562753	28	146.87	137.16	232.50
34562757	28	146.87	137.16	292.50
34562746	42	217.99	208.28	112.50
34562750	42	217.99	208.28	172.50
34562754	42	217.99	208.28	232.50
34562758	42	217.99	208.28	292.50
34562747	63	324.67	314.96	112.50
34562751	63	324.67	314.96	172.50
34562755	63	324.67	314.96	232.50
34562759	63	324.67	314.96	292.50
34562748	84	431.35	421.64	112.50
34562752	84	431.35	421.64	172.50
34562756	84	431.35	421.64	232.50
34562760	84	431.35	421.64	292.50
34562870	84	431.35	421.64	352.50
34562871	84	431.35	421.64	412.50

FUNKCJE

Do montażu ciężkich elementów

Płyta montażowa, pełna szerokość: Płyta montażowa jest tak szeroka, jak obudowa subracka/systemu i jest przymocowana do paneli bocznych

Płyta montażowa, szerokość częściowa: Płytę montażową o częściowej szerokości przymocowaną do płata bocznego za pomocą listwy montażowej

Płyty podwozia nie można łączyć z górną / dolną pokrywą EMC

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 112.5mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Typ produktu: Płyta montażowa

Szerokość: 324.67mm

Waga netto: 0.25kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy do płyty montażowej należy zamówić oddzielnie.

Inne wersje na życzenie.

Paski mocujące wymagane dla częściowej szerokości, proszę zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE