

## **Płyta montażowa do obudowy 19" i podpórki, 42 HP, długość płyty 220 mm**

**NUMER KATALOGOWY**

**34562-750**

Płyta montażowa do ciężkich elementów lub  
zastrzeżonych zespołów elektronicznych. Nadaje się do  
RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO i EuropacPRO.

Szyny prowadzące typu 4,4? I wzmacnione typu nie mogą być używane w połączeniu z płytą montażową.

Górna/dolna pokrywa, która zostanie umieszczona w rowku poziomych szyn światła (typu L), nie może być używana w połączeniu z płytą montażową.


## FUNKCJE

Do montażu ciężkich elementów

Płyta montażowa, pełna szerokość: Płyta montażowa jest tak szeroka, jak obudowa subracka/systemu i jest przymocowana do paneli bocznych

Płyta montażowa, szerokość częściowa: Płytę montażową o częściowej szerokości przymocowaną do płata bocznego za pomocą listwy montażowej

Płyty podwozia nie można łączyć z górną / dolną pokrywą EMC



| Material | HP | W      | w      | D      |
|----------|----|--------|--------|--------|
| 34562745 | 28 | 146.87 | 137.16 | 112.50 |
| 34562749 | 28 | 146.87 | 137.16 | 172.50 |
| 34562753 | 28 | 146.87 | 137.16 | 232.50 |
| 34562757 | 28 | 146.87 | 137.16 | 292.50 |
| 34562746 | 42 | 217.99 | 208.28 | 112.50 |
| 34562750 | 42 | 217.99 | 208.28 | 172.50 |
| 34562754 | 42 | 217.99 | 208.28 | 232.50 |
| 34562758 | 42 | 217.99 | 208.28 | 292.50 |
| 34562747 | 63 | 324.67 | 314.96 | 112.50 |
| 34562751 | 63 | 324.67 | 314.96 | 172.50 |
| 34562755 | 63 | 324.67 | 314.96 | 232.50 |
| 34562759 | 63 | 324.67 | 314.96 | 292.50 |
| 34562748 | 84 | 431.35 | 421.64 | 112.50 |
| 34562752 | 84 | 431.35 | 421.64 | 172.50 |
| 34562756 | 84 | 431.35 | 421.64 | 232.50 |
| 34562760 | 84 | 431.35 | 421.64 | 292.50 |
| 34562870 | 84 | 431.35 | 421.64 | 352.50 |
| 34562871 | 84 | 431.35 | 421.64 | 412.50 |

## ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 42HP

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 172.5mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; CompacPRO; RatiopacPRO; PropacPRO

Typ produktu: Płyta montażowa

Szerokość: 217.99mm

Waga netto: 0.19kg

\*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy do płyty montażowej należy zamówić oddzielnie.

Inne wersje na życzenie.

Paski mocujące wymagane dla częściowej szerokości, proszę zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**