


Szyna prowadząca Typ standardowy, z mocowaniem złącza DIN, Plastik, 220 mm, Szerokość rowka 2 mm, Czerwony, jedna para

NUMER KATALOGOWY

64560-075

Standardowa szyna prowadząca z mocowaniem złącza umożliwia użytkownikowi przypięcie złącza DIN (EN 60603-2 (DIN 41612)) bezpośrednio do prowadnic. Dotyczy tylko płyt Euroboardowych o wymiarach 100 x 160 mm i 100 x 220 mm. Nadaje się do RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO i EuropacPRO.



FUNKCJE

Łatwy i ekonomiczny montaż złącza poprzez połączenia zatrzaskowe jako alternatywa dla szyn z lub szyn poziomych ze zintegrowaną szyną z-rail

Dla pojedynczego formatu Euroboard 100 x 160 mm lub 100 x 220 mm; nie nadaje się do podwójnego formatu Euroboard

Plastikowa szyna prowadząca, jednoczęściowa, czerwona, do szerokości rowka 2 mm

Może być przypięty do poziomych szyn w wytłaczaniu Al

Może być przypięty do płyty o grubości 1.5 mm

Temperatura przechowywania: Od -40 °C ... 130 °C.



ATRYBUTY PRODUKTU

Liczba opakowań: 2

Głębokość płyty: 220mm

Szerokość rowka: 2

Kolor: Czerwony

Zgodność z: EN 60603-2 (DIN 41612)

Materiał: Politereftalan butylenu

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ produktu: Szyna prowadząca

Typ: Standardowo ze złączem DIN

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Podstawa montażowa

Jednostka opakowania: Para

Waga netto: 0.026kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dostawa jest w standardowych opakowaniach wielokrotnych. Cena dotyczy poszczególnych pozycji.

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE