


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Heavy, Retrofit Shielding



Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

FUNKCJE

Szyna pozioma typu „Heavy”

Odporność na wstrząsy i wibracje do 5 g.

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Zainstalowany ładunek do 15 kg.

Wersja bez przednich klamek

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Ekranowanie EMC:	Nie
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-161	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna
24563-162	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-163	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-164	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylna
24563-461	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-462	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-463	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-464	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylna

Table 2/2

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-161	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.