


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Heavy, Retrofit Shielding



Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

FUNKCJE

Szyna pozioma typu „Heavy”

Odporność na wstrząsy i wibracje do 5 g.

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Wstrząsy i wibracje testowane zgodnie z niemieckimi normami "Bahn" BN 411002, BN 411003

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Zainstalowany ładunek do 15 kg.

Wersja bez przednich klamek

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-161	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna
24563-163	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-164	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylna
24563-464	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Tekstylna
24563-461	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylna

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-162	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylią
24563-462	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylią
24563-463	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylią

Table 2/2

Numer katalogowy	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-161	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	15kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE