


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, Retrofit Shielding

Nieekranowana podstawka do montażu na płycie montażowej.



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Aluminiowa konstrukcja

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Szyna pozioma typu „light”

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Ekranowanie EMC:	Nie
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-131	3U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-132	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-133	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-134	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-135	3U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-136	3U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-431	6U	175mm	1	Płyta montażowa	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-432	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-433	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-434	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-435	6U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-436	6U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)

Table 2/2

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Materiał	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-131	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg
24563-132	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg
24563-133	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg
24563-134	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg
24563-135	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg
24563-136	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Alumini m	84HP	11kg

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Materiał	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-431	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-432	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-433	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-434	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-435	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg
24563-436	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	Aluminium	84HP	11kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.