


EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, ekranowany

EMC ekranowany subrack do montażu na płycie montażowej, tylna strona pokryta tylnym panelem.



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Aluminiowa konstrukcja

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną

Szyna pozioma typu „light”

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Ekranowanie EMC:	Tak

SPECYFIKACJE

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość (D)	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-144	3U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-145	3U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-146	3U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-143	3U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-442	6U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-443	6U	295mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-444	6U	355mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-445	6U	415mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna
24563-142	3U	235mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm	Tekstylna
24563-446	6U	475mm	1	Płyta montażowa	160mm, 220mm, 280mm	Tekstylna

Table 2/2

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-144	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-145	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-146	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-143	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-442	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-443	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-444	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-445	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-142	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-446	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE