


EuropacPRO 19" Subrack Kit do złącza DIN, Retrofit Shielding

Nieekranowana podstawka do montażu złącza DIN EN 60603-2 (DIN 41612).



FUNKCJE

Podpórka z bocznym panelem typu F („elastyczny”), przedni wspornik 19” w zestawie, uchwyt 19” z regulacją głębokości sprzedawany oddzielnie (nie wchodzi w skład zestawu)

Aluminiowa konstrukcja

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Tylne szyny poziome do mocowania złącza (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Szyna pozioma typu „light”

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki
24563-194	3U	355mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-191	3U	175mm	1	Złącze DIN	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-192	3U	235mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-494	6U	355mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-491	6U	175mm	1	Złącze DIN	160mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-493	6U	295mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-193	3U	295mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm, 280mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)
24563-492	6U	235mm	1	Złącze DIN	160mm, 220mm	Stal nierdzewna (możliwość modernizacji)

Table 2/2

Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Zgodność z	Szerokość stojaka	Obciążenie statyczne
24563-194	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-191	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-192	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-494	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-491	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-493	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-193	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg
24563-492	Nie	Stojak	IEC 60297-3-103	84HP	11kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE