


EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, Retrofit Shielding, SNCF

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem SNCF, wersje nieekranowane.



FUNKCJE

SNCF wymienione, EuropacPRO-fer, testowane do NF F F 61-005 i NF F 60-002

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Poprzeczne pręty wsporcze zgodne ze standardem NFF ułatwiają wkładanie podpórki do ramy (szafki). Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Aluminiowa konstrukcja

Szyna pozioma typu „Heavy”

Obciążenie statyczne:	15kg
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Zgodność z:	IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Ekranowanie EMC:	Nie
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Płyta montażowa	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Płyta montażowa	220mm
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Płyta montażowa	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Płyta montażowa	220mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ uszczelki	Odporność na wstrząsy i drgania	Uchwyt w zestawie	Montaż	Certyfikaty
21500-027	Tekstylna	5g (force)	Tak	Stojak	RoHS, SNCF
21500-029	Tekstylna	5g (force)	Tak	Stojak	SNCF, RoHS
21500-070	Tekstylna	5g (force)	Tak	Stojak	RoHS
21500-067	Tekstylna	5g (force)	Tak	Stojak	RoHS

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Raporty z testów są dostępne online.

Fer = ferroviaire = koleje francuskie, T = 4 km = 20.32 mm Gniazdo/rama montażowa do podpór, stal nierdzewna, 9 T lub 21 T na życzenie.

Oprawka / rama montażowa do podpór, stal nierdzewna, 9 T lub 21 T na zamówienie.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE