

EuropacPRO 19" Subrack Kit dla kolei, ekranowany, EN 50155, CompactPCI

Podstojak do zastosowań kolejowych, zgodny ze standardem EN50155, do zastosowań Compact PCI.



FUNKCJE

Testy wstrząsów i wibracji zgodnie z normą EN 50155, część 12.2.11

Wspornik 19" jest mocno przymocowany do panelu bocznego (zgrzewany na zimno) i jest szczególnie odpowiedni do dużych naprężeń mechanicznych (odporność na wibracje)

Podwójna pozycja wkręcania 19" zwiększa dodatkowe bezpieczeństwo (standard NFF)

IP 20, zgodnie z IEC 60529

EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15

Aluminiowa konstrukcja

Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie

Obciążenie statyczne:	15kg
Szerokość stojaka:	84HP
Głębokość:	235mm
Materiał:	Aluminium
Zgodność z:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101.10; IEEE 1101.11; EN 50155 część 12.2.11
Typ produktu:	Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Ekranowanie EMC:	Tak



SPECYFIKACJE

Table 1/2						
Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Do montażu	Głębokość płyty	Typ uszczelki	Odporność na wstrząsy i drgania
21500-081	3U	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylika	5g (force)
21500-082	6U	1	Płyta montażowa	160mm	Tekstylika	5g (force)

Table 2/2			
Numer katalogowy	Uchwyt w zestawie	Montaż	Wykończenie
21500-081	Tak	Stojak	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana
21500-082	Tak	Stojak	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Raporty z testów są dostępne online.

Indywidualna konfiguracja: Szeroka gama wariantów wysokości, szerokości i głębokości; szyny prowadzące do szerokiej gamy zastosowań; opcje wnętrza; akcesoria i materiały montażowe.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE