


Pokrywa panelu bocznego EuropacPRO

Advanced EMC



Aluminiowy panel boczny 3mm, aby zwiększyć efekt ekranowania EMC subracka poprzez pokrycie niepotrzebnych wycięć.

FUNKCJE

Oslony bocznych paneli zwiększają boczne ekranowanie RF

Montowane na zewnątrz standardowego panelu bocznego

W zestawie materiał montażowy

Ekranowanie EMC:	Tak
Wykończenie:	Powierzchnia pasywowana
Materiał:	Aluminium
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ produktu:	Panel boczny
Typ:	Typ H
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Długość	Jednostka opakowania
24563-255	3U	175mm	2	175mm	Para
24563-256	3U	235mm	2	235mm	Para
24563-257	3U	275mm	2	275mm	Para
24563-258	3U	277.75mm	2	277.75mm	Para
24563-259	3U	295mm	2	295mm	Para
24563-260	3U	355mm	2	355mm	Para
24563-261	3U	415mm	2	415mm	Para
24563-262	3U	495mm	2	495mm	Para
24563-265	4U	175mm	2	175mm	Para
24563-266	4U	235mm	2	235mm	Para
24563-267	4U	295mm	2	295mm	Para
24563-268	4U	355mm	2	355mm	Para
24563-269	4U	415mm	2	415mm	Para

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Długość	Jednostka opakowania
24563-270	4U	495mm	2	495mm	Para
24563-275	6U	175mm	2	175mm	Para
24563-276	6U	235mm	2	235mm	Para
24563-277	6U	275mm	2	275mm	Para
24563-278	6U	277.75mm	2	277.75mm	Para
24563-279	6U	295mm	2	295mm	Para
24563-280	6U	355mm	2	355mm	Para

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Długość	Jednostka opakowania
24563-281	6U	415mm	2	415mm	Para
24563-282	6U	495mm	2	495mm	Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel boczny i wspornik 19" są spawane na zimno. Tox-cold. Toxen = Technika clinching, bez dodatkowych pomocy. Odbywa się to za pomocą specjalnych narzędzi i wysokiego ciśnienia.

Wersja 9 U dostępna na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.