

Płyta osłonowa EuropacPRO do przykręcania do panelu bocznego



Pokrywa jest używana do ekranowania elektromagnetycznego lub jako zabezpieczenie mechaniczne. Pokrywę można przykręcić do panelu bocznego.

FUNKCJE

Do zmiennego pozycjonowania szyn poziomych, np. do płytek drukowanych o standardowych formatach

Stopień perforacji 58%

Nadaje się do stosowania ze wszystkimi szynami poziomymi

Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Pokrywa
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Wykończenie:	Powierzchnia pasywowana
Typ:	Perforowany
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Jednostka opakowania	Moment obrotowy
24560-066	42HP	295mm	2	Para	2.1N·m
24560-078	84HP	175mm	2	Para	2.1N·m
24560-064	42HP	175mm	2	Para	2.1N·m
24560-073	63HP	295mm	2	Para	2.1N·m
24560-079	84HP	235mm	2	Para	2.1N·m
24560-080	84HP	295mm	2	Para	2.1N·m
24560-063	84HP	275mm	2	Para	
24560-065	42HP	235mm	2	Para	2.1N·m
24560-072	63HP	235mm	2	Para	2.1N·m

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Jednostka opakowania	Moment obrotowy
24560-081	84HP	355mm	2	Para	2.1N·m
24560-082	84HP	415mm	2	Para	2.1N·m
24560-071	63HP	175mm	2	Para	2.1N·m
24560-083	84HP	475mm	2	Para	2.1N·m
24560-061	42HP	275mm	2	Para	
24579-090	42HP	277.75mm	2	Para	2.1N·m
24579-092	84HP	277.75mm	2	Para	2.1N·m
24560-062	63HP	275mm	2	Para	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE