


EuropacPRO Perforowana szyna do złącza



Perforowana płaska szyna do mocowania złącza i.a.w. EN 60603-2 i DIN 41612, na szynach poziomych VT.

FUNKCJE

W połączeniu z tylnymi szynami poziomymi, VT

Do montażu na złączu zgodnie z EN 60603-2, DIN 41612

Wykończenie: Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Szyna perforowana



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Długość	Rodzina produktów	Współpracuje z	Certyfikaty
20822-046	40HP	4	203.2m m	EuropacPRO	Stojaki podrzędne	RoHS
20822-047	60HP	4	304.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	RoHS
20822-048	84HP	4	431.8m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	RoHS
20822-049	28HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	RoHS
20822-050	42HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	RoHS
20822-051	20HP	4	101.6m m	EuropacPRO	Stojaki podrzędne	RoHS

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Długość	Rodzina produktów	Współpracuje z	Certyfikaty
20822-052	4HP	4	20.32m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	
20822-053	8HP	4	40.64m m	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO	Stojaki podrzędne, Obudowy	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do zamocowania szyny perforowanej na szynie poziomej wymagana jest wkładka gwintowana.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.