


Panel przedni EMC Zestaw osłon ze stali nierdzewnej, do paneli przednich w kształcie litery U.



Uszczelki ze stali nierdzewnej EMC są umieszczane w szczelinie po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.

Uszczelka zostanie przypięta do prawego wspornika przedniego panelu, wspornika 19" lub tylnego profilu subracka

FUNKCJE

Uszczelka EMC ze stali nierdzewnej do paneli przednich w kształcie litery U firmy SCHROFF oferuje doskonałą wydajność w zakresie skuteczności ekranowania i ogromny zakres temperatur od -200 do +160°C.

Łatwy montaż poprzez przypięcie uszczelki na prawym wsporniku przedniego panelu, wsporniku 19" lub tylnym profilem subracka

Zakres temperatur od -200 do +160°C..

Materiał:	Stal nierdzewna
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego
Typ produktu:	Zestaw ekranujący
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy; Panele przednie


SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Szerokość stojaka
21102-105	3U	10	
21102-107	6U	10	10HP
21102-115	2U	10	10HP
21102-117	5U	10	10HP
21102-113	4U	10	10HP
21102-109	9U	10	10HP
21102-106	3U	100	100HP
21102-108	6U	100	100HP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelki EMC (ze stali nierdzewnej) są wymagane do ekranowania paneli przednich.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.