


Wkręt dociskowy



Do mocowania płytki gwintowanej w szynie poziomej.

FUNKCJE

Wkręt dociskowy

Typ: Wkręty bez łba

Typ produktu: Wkręt



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Wykończenie	Materiał	Rodzina produktów
21102-980	8mm	100	M2,5		Stal nierdzewna	
21100-276	8mm	100	M2,5	Niklowany	Stal	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO
21100-646	8mm	100	M3	Niklowany	Stal	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Moment obrotowy	Certyfikaty
21102-980	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa	0.37N·m	
21100-276	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa		RoHS
21100-646	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa		RoHS

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE