


# Wkładka gwintowana do szyn poziomych, M2.5



Wkładka gwintowana jest metalową taśmą z gwintem M2.5 i umożliwia mocowanie paneli przednich.

## FUNKCJE

Śruby kołnierzowe używane do mocowania paneli przednich o częściowej szerokości muszą mieć długość 12.3 mm

Do wszystkich szyn poziomych

|                           |                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Współpracuje z:</b>    | Stojaki podrzędne; Obudowy                                            |
| <b>Rodzina produktów:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| <b>Materiał:</b>          | Stal                                                                  |
| <b>Typ produktu:</b>      | Wkładka gwintowana                                                    |
| <b>Wykończenie:</b>       | Powłoka cynkowana                                                     |



## SPECYFIKACJE

| Numer katalogowy | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Długość   |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 34561-328        | 28HP              | 1               | 146.82mm  |
| 34561-363        | 84HP              | 1               | 324.62mm  |
| 34561-384        | 84HP              | 1               | 431.3mm   |
| 34561-342        | 42HP              | 1               | 217.94mm  |
| 34565-196        | 196HP             | 1               | 1000.26mm |
| 34561-320        | 20HP              | 1               | 106.18mm  |
| 34561-340        | 40HP              | 1               | 207.78mm  |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE