


Wymiennik ciepła LHX+ powietrze/ciecz



Chłodnice rzędowe RackChiller (IRC) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia lokalnego/uzupełniającego energooszczędnego chłodzenia w centrach danych. RackChiller IRC to modułowe i skalowalne rozwiązanie do precyzyjnego chłodzenia, które może zastąpić lub uzupełnić tradycyjną infrastrukturę chłodzenia centrum danych.

FUNKCJE

19" montowany wymiennik ciepła powietrze/ciecz z wentylatorem

Łatwe wymienne wentylatory bez wymontowywania wymiennika ciepła

Podawanie płynu chłodzącego od góry lub od dołu

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do góry
Głębokość: 500mm
Typ produktu: Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Liczba wentylatorów	Napięcie wejściowe AC	Liczba opakowań	Napięcie zasilania	Zasilacz nadmiarowy	Podawanie płynu chłodzącego
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	Nie	Dolne
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	Nie	Dolne

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Materiał	Rodzina produktów	Szerokość	Współpracuje z
29714-016	266mm	Aluminium	Chłodzenie	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-017	266mm	Aluminium	Chłodzenie	426mm	Varistar, Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie: Monitorowanie za pomocą modułu sterującego, pakietu sterowania wodą, wyświetlacza i przełącznika kontaktowego drzwi.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.