


Wymiennik ciepła LHX+ powietrze/ciecz



Chłodnice rzędowe RackChiller (IRC) zostały zaprojektowane w celu zapewnienia lokalnego/uzupełniającego energooszczędnego chłodzenia w centrach danych. RackChiller IRC to modułowe i skalowalne rozwiązanie do precyzyjnego chłodzenia, które może zastąpić lub uzupełnić tradycyjną infrastrukturę chłodzenia centrum danych.

FUNKCJE

19" montowany wymiennik ciepła powietrze/ciecz z wentylatorem

Łatwe wymienne wentylatory bez wymontowywania wymiennika ciepła

Podawanie płynu chłodzącego od góry lub od dołu

Głębokość:	500mm
Typ produktu:	Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz
Kierunek przepływu powietrza:	Od przodu do góry

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Liczba wentylatorów	Napięcie wejściowe AC	Liczba opakowań	Napięcie zasilania	Zasilacz nadmiarowy	Podawanie płynu chłodzącego
29714-017	1	100 – 240V	1	230V min	Nie	Dolne
29714-016	2	100 – 240V	1	230V min	Nie	Dolne

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość	Materiał	Rodzina produktów	Szerokość	Współpracuje z
29714-017	266mm	Aluminium	Chłodzenie	426mm	Varistar, Varistar CP
29714-016	266mm	Aluminium	Chłodzenie	426mm	Varistar, Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie: Monitorowanie za pomocą modułu sterującego, pakietu sterowania wodą, wyświetlacza i przełącznika kontaktowego drzwi.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE