


Wkręt z łbem stożkowym, Torx, samozabezpieczający



Śruby torx z łbem obrotowym o różnych gwintach metrycznych i długościach. Z opcjonalnymi funkcjami, takimi jak funkcja uziemienia GND lub wstępnie powlekany gwint.

Wkręt z łbem sześciokątnym, Torx, St, ocynkowany, M2,5 x 6 (gwint częściowo pokryty, aby zapobiec samoluzowaniu się śruby z powodu drgań)

FUNKCJE

Wkręt z łbem stożkowym z torx, samoblokujący

Typ: Wkręt z łbem walcowym
Typ produktu: Wkręt
Materiał: Stal



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Współpracuje z
24560-159	6mm	Powłoka cynkowana	100	M2,5	Płyty montażowe, Adaptery testowe
21500-039	9.3mm	Powłoka cynkowana	100	M2,5	Panele przednie, Szyny poziome, typ H, Szyny poziome, typ R

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Moment obrotowy maks. 0.2 Nm.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE