


Wkręt z łbem płaskim, Torx



Śruby z łbem płaskim.

FUNKCJE

Śruba z łbem płaskim

The star-shaped head prevents cam-out

Materiał: Stal
Typ produktu: Wkręt
Typ: Wkręt z łbem walcowym



SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z
24571-371	14mm	Powłoka cynkowan a	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-372	10mm	Powłoka cynkowan a	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-148	10mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-147	7mm	Niklowany	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-135	6mm	Powłoka cynkowan a	100	M4	EuropacPRO	Stojaki podrzędne
24560-161	12mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z
24560-162	14mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-163	16mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-178	6mm	Niklowany	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Table 2/2

Numer katalogowy	Długość gwintu	Moment obrotowy
24571-371	14mm	1.2N·m
24571-372	10mm	1.2N·m
24560-148	10mm	0.3N·m
24560-147	7mm	0.3N·m
24560-135	6mm	1.2N·m
24560-161	12mm	0.3N·m
24560-162	14mm	0.3N·m
24560-163	16mm	0.3N·m
24560-178	6mm	0.3N·m

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.