


Zestaw modułu wtykowego z uchwytem IET, ekranowany, czarny, 6 U.



Moduł wtykowy, z czarnym uchwytem do wkładania/wyjmowania IET, 3 U, zespół przedni. Przedni panel w kształcie litery U umożliwia ekranowanie za pomocą tekstylnej uszczelki.

FUNKCJE

Przedni panel w kształcie litery U do uszczelnienia tekstylnego

Nadaje się do sił wkładania i wyciągania do 700 N (na parę)

Włącz instalację mikroprzełącznika

Włącz instalację koderów zgodnie z normą IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

Wysokość stojaka:	6U
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)
Ekranowanie EMC:	Tak



SPECYFIKACJE

Table 1/2						
Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20848-766	4HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-768	12HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany
20848-767	8HP	1	IET	Przykręcany przód	Tekstylia	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Wysokość	Szerokość
20848-766	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	20mm
20848-768	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	60.6mm
20848-767	Powierzchnia trawiona	Nie	IEC 60297-3-102, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	261.8mm	40.3mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE