


Zestaw modułu wtykowego do PMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem



Panel przedni w kształcie litery U z wycięciem dla PMC.
Osłona do tekstylnej uszczelki EMC.

FUNKCJE

Zgodnie z normą IEEE P1386, karta PCI Mezzanine

Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub
podwójnych 139.0 x 76.5 mm

Dla standardowych modułów we/wy mezzanine, które łączą
się z kartami nośnymi

PMC = Karta PCI Mezzanine

FPGA = programowalna macierz bramek polowych

Panel przedni z profilem U 3 U, 4 km, z uszczelnieniem
tekstylnym

Ekranowanie EMC dla panelu przedniego i pokrycia dla
wycięć na panelu przednim

Szerokość stojaka:	4HP
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)
Ekranowanie EMC:	Tak

SPECYFIKACJE

Table 1/2						
Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20836-460	3U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany
20836-461	6U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Zgodność z	Wykończenie
20836-460	Przewodzące	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana
20836-461	Przewodzące	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE