


Zestaw modułu wtykowego do PMC, chromowany, ekranowany (tekstylny) z uchwytem



Panel przedni w kształcie litery U z wycięciem dla PMC.
Osłona do tekstylnej uszczelki EMC.

FUNKCJE

Zgodnie z normą IEEE P1386, karta PCI Mezzanine

Dla pojedynczych modułów 69.0 x 76.5 mm lub
podwójnych 139.0 x 76.5 mm

Dla standardowych modułów we/wy mezzanine, które łączą
się z kartami nośnymi

PMC = Karta PCI Mezzanine

FPGA = programowalna macierz bramek polowych

Panel przedni z profilem U 3 U, 4 km, z uszczelnieniem
tekstylnym

Ekranowanie EMC dla panelu przedniego i pokrycia dla
wycięć na panelu przednim

Ekranowanie EMC:	Tak
Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Panel przedni
Szerokość stojaka:	4HP
Typ:	Panel przedni z uchwytem (PIU)

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Typ uszczelki	Wykończenie z przodu
20836-460	3U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany
20836-461	6U	1	IEL	Przykręcany przód	Tekstylna	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Zgodność z	Wykończenie
20836-460	Przewodzące	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana
20836-461	Przewodzące	PMC Mezzanine, IEEE P1386	Anodyzowany, Powierzchnia pasywowana

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.