

Panel przedni PMC Mezzanine, nieekranowany



Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC. Dostępne w różnych terapiach.

FUNKCJE

Panel przedni antresoli jest umieszczony w wycięciach panelu przedniego PMC

Ekranowanie EMC z przewodzącym o-ringiem



SPECYFIKACJE

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ	Typ akcesorium	Montaż	Ekranowanie EMC	Typ uszczelki	Materiał
20835-899	Panel przedni Mezzanine	Panel przedni	Zatraskowe	Nie (możliwość modernizacji)	O-ring EMC	Alumini
20835-896	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk
20835-929	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk
20835-931	Panel przedni bez uchwytu		Przykręcany przód	Nie (możliwość modernizacji)		Cynk

Table 2/3

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość	Szerokość	Zgodność z
20835-899	Anodyzowany	Przewodzące	Tak	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-896	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość	Szerokość	Zgodność z
20835-929	Powłoka chromowana	Powłoka chromowana	Tak	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386
20835-931	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	74mm	12.7mm	PMC Mezzanine, IEEE P1386

Table 3/3

Numer katalogowy	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie
20835-899	2.5mm	10	Anodyzowany
20835-896		10	
20835-929		10	
20835-931		10	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.