

Rack Safety Plus, 3 U, 208 / 240 V AC



FUNKCJE

Moduł dystrybucji zasilania 19", 3 U z funkcją zatrzymania awaryjnego

Dostarcza zasilanie sieciowe do urządzeń elektrycznych lub elektronicznych jako centralny wyłącznik zasilania

208 V faza do fazy lub faza do położenia neutralnego lub 240 V faza do wejścia zasilania fazowego

Wyjścia prądu przemiennego z różnymi typami złączy, przełączane przełącznikiem ON/OFF

Stałe wyjścia prądu przemiennego (Service)

Wszystkie wyjścia są chronione przez wyłączniki automatyczne

Funkcja zatrzymania awaryjnego spełnia wymagania norm EN 60947-5-1 i EN 60204-1 i jest odporna na akty wandalizmu

Do systemu można podłączyć dodatkowy zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

UL oczekujące

Funkcja:	Zatrzymanie awaryjne
Ogranicznik prądu rozruchowego:	Nie
Urządzenie różnicowoprądowe:	Nie
Pokrywa wyłącznika obwodu:	Nie
Współpracuje z:	Varistar CP; Novastar
Typ akcesorium:	Akcesoria do dystrybucji zasilania

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Napięcie wejściowe AC	Liczba faz	Filtr EMC	Filtr przeciwprzepięciowy	Wysokość stojaka
21272-003	Dystrybutor zasilania	208 – 240V	1	Nie	Nie	3U
21272-001	Dystrybutor zasilania	208 – 240V	1	Tak	Tak	3U

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba opakowań
21272-003	IEC C13 lockable	1
21272-001	IEC C13, IEC C19	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby uzyskać dokładną konfigurację opcjonalnych funkcji i przykładową konfigurację, zapoznaj się z tabelą dostarczonych elementów.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE