

RatiopacPRO/-AIR Pasek Uchwyt

Uchwyt do paska RatiopacPRO/-AIR o nośności statycznej 20 kg. Możliwość montażu bez narzędzi mechanicznych na obudowie.

FUNKCJE

Nośność statyczna 20 kg.

Możliwość montażu bez użycia narzędzi mechanicznych na bocznym panelu obudowy

Współpracuje z: Obudowy
Typ produktu: Uchwyt
Rodzina produktów: RatiopacPRO; RatiopacPRO air



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Głębokość	Liczba opakowań	Typ uchwytu
24571-308	3U	315mm	1	Opaska
24571-316	4U	435mm	1	Opaska
24571-315	4U	375mm	1	Opaska
24571-314	4U	315mm	1	Opaska
24571-309	3U	375mm	1	Opaska
24571-310	3U	435mm	1	Opaska

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE