


Wentylator pokrywy górnej Varistar CP



Górna pokrywa wentylatora Varistar z 3 wentylatorami, z możliwością rozbudowy do 6 wentylatorów.

FUNKCJE

3 zamontowane wentylatory osiowe (maksymalnie: 6 wentylatorów)

C14 Gniazdo

Please, review the listed product attributes to confirm every axial fan performance

Typ produktu: Wentylator

Materiał: Stal

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
21630-608	600mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-602	600mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-737	800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-603	600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-601	600mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-604	600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-605	600mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-736	800mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-600	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-606	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-607	600mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-599	600mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
21630-612	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-738	800mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-597	600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-741	800mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-740	800mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-614	800mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-613	800mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-609	800mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
21630-611	800mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-739	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-610	800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-598	600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Współpracuje z
21630-608		Varistar CP
21630-602	IP20	
21630-737	IP20	
21630-603		Varistar CP
21630-601	IP20	
21630-604		Varistar CP
21630-605		Varistar CP
21630-736	IP20	
21630-600	IP20	
21630-606		Varistar CP
21630-607		Varistar CP
21630-599	IP20	
21630-612		Varistar CP
21630-738	IP20	
21630-597	IP20	
21630-741	IP20	
21630-740	IP20	
21630-614		Varistar CP

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Współpracuje z
21630-613		Varistar CP
21630-609		Varistar CP

Table 2/2

Numer katalogowy	Stopień ochrony	Współpracuje z
21630-611		Varistar CP
21630-739	IP20	
21630-610		Varistar CP
21630-598	IP20	

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Należy zakupić osobno zestaw uziemiający, kabel zasilający, termostat lub sterownik prędkości.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE