

Szyna z do złącza, DIN 41617, 31-stykowa



Szyna z do złącza zgodnego z DIN 41617, 31-stykowa.

FUNKCJE

W połączeniu z tylnymi szynami poziomymi ST

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO
Typ produktu:	Szyna Z



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Długość
30819-783	60HP	1	304.8mm
30819-808	84HP	1	431.8mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do zamocowania szyny z na szynie horizontal potrzebna jest gwintowana wkładka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE