

Szyna z do złącza, EN 60603-2, DIN 41612


Szyna z do złącza zgodnie z EN 60603-2 (DIN 41612).

FUNKCJE

Wytłaczanie aluminium, anodowane

Szyny z są przykręcane do podszafy do montażu złącza (tylna szyna pozioma typu ST, wkładka gwintowana, taśma izolacyjna)

Do złączy zgodnych z EN 60603-2 (DIN 41612)



Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodowany
Współpracuje z:	Stojaki podrzędne; Obudowy
Rodzina produktów:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO
Typ produktu:	Szyna Z



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Długość
30822-025	20HP	1	101.6mm
30822-045	40HP	1	203.2mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Do mocowania szyny z do szyny poziomej wymagane są zarówno wkładki gwintowane, jak i śruby z łbem sześciokątnym Torx; należy je zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE