

4G16H Twist Clip with 90° Plain Hole



CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, S-hooks, or chain from T-Grid

Fast, easy and secure twist-on installation


No tools required for installation

Material: Spring Steel



ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Cor	Tamanho do orifício (HS)	Espessura do flange (FT)	T-Grid Size	Static Load
4G16H	170230	nVent CADDY Armour	Gray	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N
4G16HWH	576950	Painted	Branco	6.4 mm	1.5 mm Max	24mm	180N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

