

Angle Bracket



CARACTERÍSTICAS

Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood





ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Materia l	Acabamento	Tamanho do orifício 1 (HS1)	Tamanho do orifício 2 (HS2)	Altura (H)	Length (L)
AB375	Aço	Pregalvanize d	6.4 mm	9.5 mm	25.4 mm	25.4mm

Table 2/2

Número de catálogo	Largura (W)	Espessura (T)	Static Load
AB375	19.1 mm	2.79 mm	700N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

