

B18 Combination Box/Conduit Hanger



The nVent CADDY B18 Combination Box/Conduit Hanger presents an efficient and secure solution for the installation of electrical boxes and conduit in overhead applications by streamlining the process with a single-threaded rod drop. The system is designed to provide greater efficiency in the field with our class-leading range of nVent CADDY Conduit Clamps.

CARACTERÍSTICAS

Scoreline breakaway feature can be easily modified by hand while maintaining UL listing

Eliminates need for offset bending conduit

Designed to be versatile and reusable

Labor and time savings due to built-in first means of support

NEC® & CEC compliant



ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabamento	Diâmetro externo (OD)	Tamanho do orifício (HS)	Hole Type	Parafuso incluído
812MB18A	Aço, Spring Aço	Pregalvanized, nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	6.4 mm	Plain	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Length (L)	Largura (W)
812MB18A	457.2mm	53.34 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod. For single and multiple runs of conduit.



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

