

Push In Conduit Clamp, 22–30 mm OD, 7 mm Hole, Plain



NÚMERO DE CATÁLOGO

12P

CARACTERÍSTICAS

Push-in installation of conduit

Eliminates need for offset bending conduit

May be used for either vertical or horizontal installations

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 171150

Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour


Diâmetro externo (OD): 22 - 30 mm

Tamanho do orifício (HS): 7 mm

Hole Type: Plain

Ultimate Static Load 1 (F1): 110N

Ultimate Static Load 2 (F2): 65N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

