

Heavy Duty T-Grid Box Hanger, Mounting Clip

NÚMERO DE CATÁLOGO

512HD

CARACTERÍSTICAS

Quickly mounts a box to T-grid

Adjustable height for various electrical box depths

Mounts flush with face of tile

Installs by hand

Drop wire for independent support from clip and/or bar

Screws easily to tee bar for added stability

Supports multiple box installations



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço;Spring Aço

Acabamento: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Included Components: Mounting Clip

Length: 609.6mm

Box Depth: 38mm;54mm

Ultimate Static Load: 220N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Standard bar mounts 2 1/8" box. Break off tabs for 1 1/2" deep box. Mounts flush with face of tile.

512HDEEP Series with additional 512HDXT mounts 2 1/8" deep box with 1 1/2" extension ring.

Not permitted for paddle fans.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha

qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

