

nVent CADDY Cat 425 Adjustable Cable Support with Flange Clip, 100 mm, 150 mm dia, 7.9–12.7 mm Flange

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT42558SM



CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Simple unlocking and locking of bar allows for additional cables to be added easily after installation

Adjustable strap allows for multiple support sizes to reduce inventory

Cost effective alternative to expensive cable tray

cULus® Listed and complies with NEC® and TIA requirements for structured cabling systems

Suitable for air handling spaces (plenum)



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 181630

Material: Aço;Polietileno;Spring Aço

Acabamento: nVent CADDY Armour;Electrogalvanized

Diâmetro ($\varnothing$): 100 mm; 150 mm

Area: 13181mm²

Cable Capacity, Cat 5e: 425


Cable Capacity, Cat 6: 325

Cable Capacity, Cat 6A: 210

Espessura do flange (FT): 7.9 - 12.7 mm

Static Load: 450N

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

