

nVent CADDY Cat HP J-Hook Angle Bracket, 10.4 mm Hole



NÚMERO DE CATÁLOGO

CATHPA6

CARACTERÍSTICAS

Ideal for attaching to threaded rod, concrete, steel or wood surfaces

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability

Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization

Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations

nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO


Número do artigo: 181067

Material: Spring Steel

Acabamento: nVent CADDY Armour

Tamanho do orifício (HS): 10.4 mm

Static Load: 890N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

