

# nVent CADDY Cat HP J-Hook Clip to BC Beam Clamp, Swivel, 3.2–16 mm Flange

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CATHPBCB**

## CARACTERÍSTICAS

Easy installation to beam flanges

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable


Requires no screws, rivets or special tools for assembly

J-Hooks feature bendable locking tabs that lock on to nVent CADDY Cat HP components to provide rigidity and stability

Link to J-Hooks in one of multiple color options to aid in pathway identification and organization

Customized J-Hook trees can be easily assembled with various J-Hook sizes, colors and configurations

nVent CADDY Cat HP components easily attach to any size nVent CADDY Cat HP J-Hook



## CARATERÍSTICAS DO PRODUTO


Número do artigo: 181073

Material: Aço;Spring Aço

Acabamento: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Espessura do flange (FT): 3.2 - 16 mm

Static Load: 267N



### AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

