

nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp, 3/8" Rod, 3–10 mm Flange



NÚMERO DE CATÁLOGO

CRLB37EG

CARACTERÍSTICAS

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)



CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Cast Iron

Acabamento: Electrogalvanized

Tamanho da haste (RS): 0.375

Espessura do flange (FT): 3 - 10 mm

Altura (H): 30 mm

Length (L): 52.3mm

Largura (W): 25.3 mm

A: 24.9 mm

Static Load 1 (F1): 1100N

Static Load 2 (F2): 2200N


NB/DN: 50 Max

Tamanho do tubo: 4" Max

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static Load 1 represents 1/8" to 3/16" (3 mm to 5 mm) flange thickness. Static Load 2 represents 1/4" to 3/8" (6 mm to 10 mm) flange thickness.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

