

nVent CADDY Rod Lock Plywood Form Preset Anchor, 3/8" Rod

NÚMERO DE CATÁLOGO

CRLW37EG

CARACTERÍSTICAS

Eliminate overhead drilling into building structure – nVent CADDY Rod Lock Preset Anchors are cast in place

Nails hold the anchor in place during the pour and easily break off with a strike of a hammer once the plywood forms are removed

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Plastic flange acts as insert locator when the forms are removed

Rated for cracked concrete per ICC-ES AC408 according to ICC-ES ESR-3864 evaluation report

Suitable for seismic bracing according to ICC-ES ESR-3864 evaluation report

Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Aço

Acabamento: Electrogalvanized




Tamanho da haste (RS): 0.375

Diâmetro (Ø): 41.9 mm

Altura 1 (H1): 81mm

Altura 2 (H2): 61mm

Static Load: 6300N



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

